

**Hydraulické prodloužení, L = 150 mm, Ø stopky d / upínací Ø D1: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Třída artiklu	33W

Popis**Provedení:**

S axiálním nastavováním délky. Přizpůsobivé díky použití redukčních pouzder.

Použití:

Vhodné pro hydraulické a kleštinové upínače.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Ø stopky d	20 mm
L ₁	46 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Závit M	M10x1
Upínací Ø D ₁	12 mm
Vnější Ø D	25 mm
Celková délka L	150 mm
Atribut názvu produktu	L = 150 mm
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro – příslušenství

Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302140 3
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302140 4
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302135 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302135 6
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302135 4
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302140 8
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302140 5
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302135 5