

**Garant****Vrtací sklíčidlo MicroClamp válcové, L = 100, Typ: 0,2-6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302407 0,2-6
GTIN	4045197672889
Třída artiklu	31H

**Popis****Provedení:**

- Pro pravý a levý chod.
- Obvodová házivost  $\leq 0,005$  mm.
- Přenos točivého momentu 7 Nm.
- Přípustné otáčky 60000 1/min.
- Obsluha ze strany.
- Přípustný utahovací moment 2 Nm.
- Rozsah upínání 0,2 – 6,4 mm.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí vel. 2.

**Technický popis**

$\varnothing D_2$	16 mm
Rozsah upínání $\varnothing D_1$	0,2 - 6,4 mm
$\varnothing$ stopky d	20 mm
Vnější $\varnothing D$	25 mm
Tolerance stopky	h6
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 18000 min <sup>-1</sup>
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Mikro vrtací sklíčidlo

