

**Hydraulické prodloužení, L = 150 mm, Ø stopky d / upínací Ø D1: 32/20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Třída artiklu	33W

**Popis****Provedení:**

S axiálním nastavováním délky. Přizpůsobivé díky použití redukčních pouzder.

**Použití:**

Vhodné pro hydraulické a kleštinové upínače.

**Zvláštní příslušenství:**

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

**Technický popis**

Závit M	M16X1
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Ø stopky d	32 mm
Dráha nastavení V	10 mm
L <sub>1</sub>	51 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Vnější Ø D	31,5 mm
Celková délka L	150 mm
Atribut názvu produktu	L = 150 mm
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro – příslušenství

## Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 16 mm	302175 16
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 18 mm	302175 18
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 25 mm	302175 25
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 16 mm	302180 16
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 10 mm	302180 10
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 14 mm	302175 14
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 18 mm	302180 18
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302180 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 12 mm	302175 12
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302180 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 20 mm	302180 20
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302175 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 12 mm	302180 12
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 10 mm	302175 10
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 20 mm	302175 20
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 14 mm	302180 14
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 25 mm	302180 25
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302175 8