

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 85/S5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	GPCT S5010.
Velikost destiček	5 mm
Středové přesazení $L_3$	6,4 mm
ISO kód držáku	E08K SGLPR/LS5
$\varnothing$ minimálního předvrtání $D_{min}$	10,72 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 6
Celková délka L	125 mm
Upínací výška $L_2$	7,49 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
$\varnothing$ stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6	269028 6
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500