

**LOCTITE****Těsnicí prostředek na závity, 50 ml, ID výrobce: 586**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083321 586
GTIN	4058093009055
Třída artiklu	04L

## Popis

### Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

### Použití:

Pomalé vytvrzování, pro **měděné a mosazné šroubové spoje**.

### Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

## Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Pro velikost závitů M až	M50
Označení výrobce	LOCTITE 586

Minimální moment uvolnění	15 Nm
Funkční pevnost dle	6 h
Pro velikost palcových závitů	2 palec
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Bod vzplanutí	100 °C
Barva	červená
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Dynamická viskozita	4000 - 6000 mPas
Dotyková pevnost za	120 min
Vhodné pro materiál	Měď
Vhodné pro materiál	mosaz
Vhodné pro materiál	Kov
Tvar	kapalný
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Plnicí množství	50 ml
Chemický základ	Dimetacrylatester
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Demontáž	pouze ohřevem
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Hustota	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky