

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 85/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

Velikost destiček	4 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	4,5 mm
ISO kód držáku	E08K SCLDR/LS4
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	9,05 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	7,49 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10	269028 10
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200