

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 85/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Třída artiklu	21V

Technický popis

Středové přesazení L_3	8,15 mm
ISO kód držáku	E10K SGLCR/L06
\varnothing minimálního předvrtání D_{min}	13,54 mm
Velikost destiček	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GCCT 06020.
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	9,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
\varnothing stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 11

269028 11

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200