

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 65/S5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Třída artiklu	21V

Technický popis

Šířka hrdla L_4	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 6
Velikost destiček	5 mm
Délka hlavy L_1	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GPCT S5010.
ISO kód držáku	AH0712H SGLPR/LS5
\varnothing minimálního předvrtání D_{min}	9,15 mm
Středové přesazení L_3	5,6 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	11,15 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
\varnothing stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6	269028 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500