

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 50/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Třída artiklu	21V

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 12
Středové přesazení L_3	3,71 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TDAT 07010.
Velikost destiček	7 mm
\varnothing minimálního předvrtání D_{min}	7,06 mm
ISO kód držáku	AH06X STLDR/L07
Celková délka L	75 mm
Upínací výška L_2	5,54 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
\varnothing stopky D_s	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 12

269028 12

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500