

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 100/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

ISO kód držáku	E12M SGLCR/L06
Velikost destiček	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 11
Středové přesazení L <sub>3</sub>	9,15 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	15,52 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GCCT 06020.
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11,33 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 11

269028 11

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200