

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 66/S5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268722 66/S5
GTIN	4045197545800
Třída artiklu	21V

Technický popis

Středové přesazení L_3	6,4 mm
\varnothing minimálního předvrtání D_{min}	10,72 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 6
Délka hlavy L_1	32 mm
Šířka hrdla L_4	8 mm
Velikost destiček	5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GPCT S5010.
ISO kód držáku	AH0812H SGLPR/LS5
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	11,15 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
\varnothing stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6	269028 6
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500