

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 65/S5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Třída artiklu	21V

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	10,72 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 6
ISO kód držáku	AH0812H SGSPR/LS5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GPCT S5010.
Velikost destiček	5 mm
Délka hlavy L_1	32 mm
Středové přesazení L_3	6,4 mm
Šířka hrdla L_4	8 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	11,15 mm
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6	269028 6
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500