



Elektronická úhlová bruska CG, závit brusného vřetena M14, pro Ø kotouče 125 mm, s blokováním opakovaného rozběhu, s antivibrační rukojetí



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077111 7222936
GTIN	4014586901503
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.

- Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.
- Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.
- Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).
- Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Technický popis

Označení výrobce	CG10-125
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zvláštní znaky	Krátká konstrukce

Technický list

Příkon	1000 W
Maximální vibrace dle EN	8,5 m/s ²
Maximální hloubka řezu	35 mm
Síťové napětí	230 V
Hmotnost	2,1 kg
Maximální Ø kotouče	125 mm
Frekvence sítě	50 Hz
Maximální počet otáček	11000 min ⁻¹
Druh produktu	Úhlová bruska