

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 65/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	5,94 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Středové přesazení $L_3$	3 mm
Velikost destiček	4 mm
ISO kód držáku	E05H SCLDR/LS4
Celková délka L	100 mm
Upínací výška $L_2$	4,6 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10	269028 10
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200