

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 65/S5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Třída artiklu	21V

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	9,15 mm
ISO kód držáku	AH0712H SGLPR/LS5
Středové přesazení L_3	5,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GPCT S5010.
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 6
Délka hlavy L_1	25 mm
Velikost destiček	5 mm
Šířka hrdla L_4	7 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	11,15 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6	269028 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500