

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 50/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268816 50/07
GTIN	4045197592101
Třída artiklu	21V

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 12
Středové přesazení L ₃	3,71 mm
ISO kód držáku	AH06X STLDLDR/L07
Ø minimálního předvrtání D _{min}	7,06 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TDAT 07010.
Celková délka L	75 mm
Upínací výška L ₂	5,54 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 12

269028 12

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500