

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 75/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Třída artiklu	21V

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Velikost destiček	4 mm
Středové přesazení L ₃	3,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
ISO kód držáku	E06J SCLDR/LS4
Ø minimálního předvrtání D _{min}	6,91 mm
Celková délka L	110 mm
Upínací výška L ₂	5,54 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10

269028 10

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200