

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 66/S5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Třída artiklu	21V

Technický popis

Středové přesazení L ₃	6,4 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 6
Délka hlavy L ₁	32 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GPCT S5010.
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10,72 mm
Velikost destiček	5 mm
ISO kód držáku	AH0812H SGLPR/LS5
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L ₂	11,15 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6	269028 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500