

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 66/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Třída artiklu	21V

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TDAT 07010.
Středové přesazení L_3	4,8 mm
Velikost destiček	7 mm
\varnothing minimálního předvrtání D_{min}	9,14 mm
ISO kód držáku	AH08H STLDR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 12
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	7,49 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
\varnothing stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 12	269028 12
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500