

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. SCLCR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CC..., vpravo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265008 10/06
GTIN	4069515024433
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy. Stopka vyztužená tvrdokovem.

Upozornění:

Zkrácení vrtací tyč až na délku $L_{min.}$ je možné. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

ISO kód držáku	A10X SCLCR/L06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Velikost destiček	6 mm
Délka vyložení L_1	110 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
$\varnothing$ stopky D_s	10 mm
Středové přesazení L_3	6,1 mm
Norma	Výrobní norma
Série	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Celková délka L	161 mm
$\varnothing$ minimálního předvrtání D_{min}	12 mm

Technický list

Připojovací závit	M9×0,5
Způsob použití	pravý
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265008-10/06>