

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. SCLCR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CC..., vpravo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265008 06/04
GTIN	4069515024419
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy. Stopka vyztužená tvrdokovem.

Upozornění:

Zkrácení vrtací tyč až na délku $L_{min.}$ je možné. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Série	Master Mute
Velikost destiček	4 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 53
Ø stopky D_s	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0401..
Středové přesazení L_3	3,5 mm
Norma	Výrobní norma
Délka vyložení L_1	66 mm
ISO kód držáku	A06X SCLCR/L04
Celková délka L	96 mm

Způsob použití	pravý
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265008-06/04>