



Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070215 M12FDD2-2
GTIN	4058546376673
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací skličidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vyšší výkon v kompaktnějším provedení (délka 168 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní řízení výkonu a ochranu proti přetížení.**
- **16stupňové elektronické nastavení krouticího momentu plus vrtací stupeň.**

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

Technický popis

Technický list

Označení výrobce	M12 FDD-202X
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální vibrace dle EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Vhodné pro materiál	Ocel
Vhodné pro materiál	Dřevo
Vhodné pro materiál	Kov
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	44 Nm
Napětí akumulátorů	12 V
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost	1,2 kg
Maximální otáčky 1. stupně	$0 - 450 \text{ min}^{-1}$
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min^{-1}
Počet obsažených akumulátorů	2
Typické použití	Strong
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Druh produktu	Vrtací šroubovák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/070215-M12FDD2-2>