

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. SCLCL 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CC..., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265009 25/09
GTIN	4069515024563
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Zkrácení vrtací tyč až na délku $L_{min.}$ je možné. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Úhel nastavení κ	95 stupeň
$\varnothing$ minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Celková délka L	247 mm
ISO kód držáku	A25X SCLCR/L09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Série	Master Mute
Středové přesazení L_3	17 mm
Délka vyložení L_1	150 mm
Velikost destiček	9 mm
$\varnothing$ stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobní norma

Technický list

L _{min}	155 mm
Připojovací závit	G1/4
Způsob použití	Vlevo
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265009-25/09>