

**Garant****Master Mute vyvrtávací tyč A.. SCLCL 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CC..., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265009 40/09
GTIN	4069515024587
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

**Upozornění:**

Zkrácení vrtací tyč až na délku  $L_{min}$ . je možné. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

**Technický popis**

ISO kód držáku	A40X SCLCR/L09
Celková délka L	359 mm
Série	Master Mute
Velikost destiček	9 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Šroub podložky	269013 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Podložka	269005 17
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Ø stopky $D_s$	40 mm
Délka vyložení $L_1$	240 mm

Norma	Výrobní norma
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
$L_{min}$	240 mm
Připojovací závit	G1/2
Způsob použití	Vlevo
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265009-40/09>