

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. SCLCR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CC..., vpravo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265008 32/09
GTIN	4069515024488
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Zkrácení vrtací tyč až na délku $L_{min.}$ je možné. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Šroub podložky	269013 8
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	A32X SCLCR/L09
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Série	Master Mute
Celková délka L	288 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Norma	Výrobní norma
Ø stopky D_s	32 mm
Podložka	269005 17
Délka vyložení L_1	192 mm

Středové přesazení L_3	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
L_{min}	192 mm
Připojovací závit	G1/2
Způsob použití	pravý
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265008-32/09>