

**Soustružnický nůž vnitřní rohový pravý podobný DIN 4954, HSS E, Stopka Ø: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296400 10
GTIN	4069515024686
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Všechny rozměry **svařované**.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.

HSS/E – Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.

Technický popis

Ø stopky	10 mm
Pro otvory od Ø	20 mm
Celková délka	160 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh produktu	Soustružnické nože