

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. STFCL 90°, pro vyměnitelné břitové destičky TC..., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265025 25/11
GTIN	4069515024938
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Zkrácení vyvrtávací tyče je možné až na délku L_{min} . Použití **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až max. 100 °C).

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Série	Master Mute
Celková délka L	247 mm
Norma	Výrobní norma
ISO kód držáku	A25X STFCL/L11
Středové přesazení L_3	17 mm
Délka vyložení L_1	150 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 47

Technický list

L _{min}	155 mm
Připojovací závit	G1/4
Způsob použití	Vlevo
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265025-25/11>