

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. STFCL 90°, pro vyměnitelné břitové destičky TC..., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265025 12/09
GTIN	4069515024891
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy. Stopka vyztužená tvrdokovem.

Upozornění:

Zkrácení vyvrtávací tyče je možné až na délku L_{min} . Použití **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až max. 100 °C).

Technický popis

Série	Master Mute
Celková délka L	180 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 39
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 0902..
ISO kód držáku	A12Q STFCL/L09
Délka vyložení L_1	132 mm
Norma	Výrobní norma
$\varnothing$ minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
$\varnothing$ stopky D_s	12 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Velikost destiček	9 mm

Technický list

Připojovací závit	G1/8
Způsob použití	Vlevo
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265025-12/09>