



ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	308964 10
GTIN	4069515025102
Třída artiklu	32Z

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý Ø.

Technický popis

Upnutí	ER 25
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	430 E
Vnější Ø D	25,7 mm
Celková délka L	34 mm
Druh produktu	Upínací kleštiny