



ER kleština, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309003 4
GTIN	4069515025188
Třída artiklu	32Z

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Upozornění:

Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě Ø 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).

Upínací kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez utěsnění i v palcových velikostech jsou dostupné v našem e-shopu.

Technický popis

Upnutí	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	470 E
Vnější Ø D	33 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	Upínací kleštiny

