



Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d: 3,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309407 3,5
GTIN	4069515025782
Třída artiklu	32Z

Popis

Provedení:

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	3,5 mm
Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4031 E

Technický list

Vnější Ø D	16,7 mm
Celková délka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština