

**Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614780 19
GTIN	4069515026147
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Na straně kroužku zalomení 15°. Praktická ergonomická dutá rukojeť. Extra dlouhá stopka do hluboko uložených míst. Zvláště vhodné pro vysokopevnostní šroubové spoje s vysokým krouticím momentem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Maximální výška očka $h_{2 \max}$	14,2 mm
Délka klíče L	310 mm
Rozměr klíče	19 mm
Maximální výška čelisti h_1	9,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Klíče