



Sada kleštin ER s utěsněním a tryskami, Velikost kleštin: ER25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309166 ER25
GTIN	4069515026253
Třída artiklu	32Z

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Typ A. Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý Ø. Ø 2 mm bez trysek a neutěsněný.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrzené pěny, 1 mm vzestupně.

Technický popis

Včetně velikostí	2 - 16 mm
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Druh produktu	Upínací kleština