



Přístrojový kabelový buben, plast, s 3-násobnou zástrčkou, Typ: 40N



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	081114 40N
GTIN	4003644021529
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Se značkou GS.

Přístrojový kabelový buben z plastu. Kabelová koncovka s 3-násobnou nárazuvzdornou koncovkou, plně uzemněný, ochrana proti stříkající vodě, IP44. 3násobná zásuvka se samozavíracími víčky. Pro **trvalé** venkovní použití. Odpovídá **BGI 600** (průmysl). Ochrana proti stříkající vodě IP 44.

Neoprenový kabel

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1 \text{ mm}$, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Technický popis

Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Třída kabelu	H07RN-F
Délka kabelu	40 m

Technický list

Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Materiál pouzdra	Plast
Materiál kabelu	neopren
Ochranná třída IP	IP 44
Konstrukce kabelu	3G1,5
Druh produktu	Kabelový buben