

**Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou JOKER 6007, extra dlouhá, Rozměr klíče: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614865 17
GTIN	4013288233356
Třída artiklu	63F

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se stabilní přepínatelnou ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem a s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Výška oka h_2	10,5 mm
Délka klíče L	304 mm
Výška čelisti h_1	9 mm
Rozměr klíče	17 mm
Šířka čelisti b	39 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Ø oka D	33,5 mm
Počet břitů	80
Úhel uchopení	4,5 stupeň
Materiál	Chrom-molybdenová ocel

Technický list

Povrch	matně chromované
Koncový doraz na straně čelisti	ano
Přidrzná funkce na straně čelisti	ano
Druh produktu	Klíče