



Kapesní svítilna LED-EX s bateriemi, Typ: 4AAZOOM



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Kapesní svítilna s ochranou před výbuchem, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.

Vysoce výkonné LED svítilny odolné proti nárazům, prachu a vodě.

S LED technologií reflektoru. Ruční LED svítilna a svítilna na helmu s funkcí zoomu. Světelný paprsek lze zaostřit (světelný kužel 16° – 33°). Patentovaný optický systém.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Doba svícení	8 h
Počet obsažených baterií	4
Barva pláště	žlutá
Ø hlavy	35 mm
Světelný tok	130 - 165 lm
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Typ baterií	Mignon, AA
Hmotnost	176 g
Ochranná třída IP	IP 67

Celková délka	170 mm
Parametr zařízení	Vhodné pro oblast EX
Dosah svícení	100 m
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Kapesní svítlna

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081553 LR6
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081559 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081554 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081552 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081551 LR6