

**Samonivelační laser s křížovými přímkami GLL, Typ: GLL20BOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	468490 GLL20BOX
GTIN	4053423303339
Třída artiklu	46T

Popis**Provedení:**

Zelené křížové čáry pro nejlepší viditelnost i při špatných světelných poměrech. Díky gumou vyztužené skříni a třídě krytí IP65 jsou lasery vhodné pro náročné použití na staveništi a mají dlouhou životnost. Pohodlné, rychlé a bezpečné uchycení díky univerzálnímu držáku LB 10 professional s velmi silnými magnety. Duální napájení umožňuje bezproblémové přepínání mezi akumulátory li-Ion a alkalickými bateriemi, což eliminuje prostoje.

Jedna horizontální a 2 vertikální linie 360° umožňují mnoho nových použití pro současném značení, vyrovnávání a nivelování ve vnitřním prostoru. Velký pracovní prostor až 120 m pomocí přijímače LR 7 Professional (příslušenství).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

3,7V Li-Ion akumulátor, kabel USB-C, univerzální držák LB 10, laserový terčik, pouzdro a řemeslnický kufřík

Technický popis

Napětí akumulátorů	3,6 V
--------------------	-------

Technický list

Hmotnost	560 g
Barva laseru	zelená
Třída laseru	2
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Ochranná třída IP	IP 65
Typ akumulátoru	Li-Ion
Délka	129 mm
Dosah	20 m
Závit pro stativ	1/4 palec
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Obal	Přepavní kufřík
Počet obsažených akumulátorů	1
Šířka	68 mm
Výška	116 mm
Série	GLL
Mezní chyba	±0,3 mm/m
Nivelační rozsah	±4 stupeň
Druh produktu	Laser s křížovými přímkami