

Zahrazovací sloupek s otočnou hlavou včetně popruhu (2 ks), Černá, Typ: R/W



Údaje o objednávce

Artikové číslo	994312 R/W
GTIN	4251021128075
Třída artiklu	99T

Popis

Provedení:

Zahrazovací sloupek s oboustranně otočnou hlavou (360°) k použití uvnitř. Ideální pro velkoplošné oddělení délkou pásu 9 m, nabízí tak mnohostranné možnosti použití při měnících se nárocích na odstup. Základna ze slitiny, kryt základny z plastu černá, trubka zábrany z kovu.

Použití:

Pro vnitřní prostory.

Rozsah dodávky:

Sada po 2 ks včetně pásu.

Lakování:

Základna černá, patník černý, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Individuální digitální potisk možný na poptávku.

Technický popis

Výška pozemního talíře	20 mm
Výška	1000 mm
Ø pozemního talíře	350 mm

Technický list

Hmotnost	12 kg
Šířka popruhu	50 mm
Barva pásma	červená / bílá
Délka popruhu	9000 mm