

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 85/S5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Třída artiklu	21V

Technický popis

ISO kód držáku	E08K SGLPR/LS5
Ø minimálního předvrtání D_{min}	10,72 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GPCT S5010.
Středové přesazení L_3	6,4 mm
Velikost destiček	5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 6
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	7,49 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6

269028 6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500