

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 60/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

ISO kód držáku	E04G SCLDR/LS4
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	4,57 mm
Středové přesazení $L_3$	2,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Velikost destiček	4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Celková délka L	90 mm
Upínací výška $L_2$	3,58 mm
Úhel nastavení $\kappa$	97 stupeň
Ø stopky $D_s$	4 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10

269028 10

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200