

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 85/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Třída artiklu	21V

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	13,54 mm
Středové přesazení L_3	8,15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GCCT 06020.
ISO kód držáku	E10K SGLCR/L06
Velikost destiček	6 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	9,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 11	269028 11
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200