

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 65/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Třída artiklu	21V

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Velikost destiček	4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Ø minimálního předvrtání D_{min}	5,94 mm
ISO kód držáku	E05H SCLDR/LS4
Středové přesazení L_3	3 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	4,6 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10	269028 10
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200