

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 100/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Třída artiklu	21V

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	GCCT 06020.
Středové přesazení L_3	9,15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 11
\varnothing minimálního předvrtání D_{min}	15,52 mm
ISO kód držáku	E12M SGLCR/L06
Velikost destiček	6 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	11,33 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
\varnothing stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 11

269028 11

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200