

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 75/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Třída artiklu	21V

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TDAT 07010.
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L ₃	3,71 mm
ISO kód držáku	E06J STLDR/L07
Ø minimálního předvrtání D _{min}	7,06 mm
Celková délka L	110 mm
Upínací výška L ₂	5,54 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 12	269028 12
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500