

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 75/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

ISO kód držáku	E06J SCLDR/LS4
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Středové přesazení L <sub>3</sub>	3,5 mm
Velikost destiček	4 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	6,91 mm
Celková délka L	110 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	5,54 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10	269028 10
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200