

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 75/S5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Třída artiklu	21V

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	GPCT S5010.
Velikost destiček	5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	9,15 mm
Středové přesazení L_3	5,6 mm
ISO kód držáku	E06J SGLPR/LS5
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 6
Celková délka L	110 mm
Upínací výška L_2	5,54 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 6

269028 6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500