

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 85/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	4,8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TDAT 07010.
Velikost destiček	7 mm
$\varnothing$ minimálního předvrtání $D_{\min}$	9,14 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 12
ISO kód držáku	E08K STLDR/L07
Celková délka L	125 mm
Upínací výška $L_2$	7,49 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
$\varnothing$ stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 12

269028 12

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500