



Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDPT...ER-D41, pro frézy pro vysoké posuvy, KCMP30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221924 12
GTIN	
Třída artiklu	28E

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Rádus pro programování u a_p max	2,5 mm
Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDPT120508ER-D41
Rohový rádus	0,8 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Řezný materiál	KCMP30
Řezný materiál	TK

Posuv f_z na zub	0,2 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	340 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	155 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		