



Momentové klíče bez nástrčného nástroje, Maximální krouticí moment: 25Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	656220 25
GTIN	4013288219756
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Velmi robustní, jednoramenný momentový klíč (hnací čtyřhran 1/2 palce) s ergonomickou 2složkovou rukojetí a přepínatelnou ráčnou se 45 zuby. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty je zajištěno slyšitelným a hmatovým zaklapnutím při dosažení hodnoty stupnice a s dobrou čitelností na hlavním a jemném měřítku. Zřetelně slyšitelný a hmatatelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu. Pro utahování doprava. **Měrná jednotka: Nm, lbfft.**

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty **pouze při utahování doprava: $\pm 4\%$.**

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

- l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje
- l_2 = seřízená rozteč momentového klíče
- l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
- l_4 = rozteč nástrčného nástroje
- L = celková délka nástroje
- T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit
- T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
----------------------------	------------------------

Technický list

Maximální utahovací moment	25 Nm
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	222,5 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,1 Nm
Rozsah utahovacích momentů	2,5 - 25 Nm
Měření	Krouticí moment
Celková délka L	292 mm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Ukazatel	analogová
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	240 mm
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Hmotnost	515 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	17,5 mm
Měřicí technika	mechanické
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Feedback	akustický signál
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne

Technický list

Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentové klíče

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/656220-25>