



Momentové klíče bez nástrčného nástroje, Maximální krouticí moment: 100Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	656220 100
GTIN	4013288219770
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Velmi robustní, jednoramenný momentový klíč (hnací čtyřhran 1/2 palce) s ergonomickou 2složkovou rukojetí a přepínatelnou ráčnou se 45 zuby. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty je zajištěno slyšitelným a hmatovým zaklapnutím při dosažení hodnoty stupnice a s dobrou čitelností na hlavním a jemném měřítku. Zřetelně slyšitelný a hmatatelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu. Pro utahování doprava. **Měrná jednotka: Nm, lbfft.**

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty **pouze při utahování doprava: ± 3 %.**

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Technický list

Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Ukazatel	analogová
Feedback	akustický signál
Měřicí technika	mechanické
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Nastavení utažení	Utahování doprava
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Rozsah utahovacích momentů	20 - 100 Nm
Hmotnost	1052 g
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	311,5 mm
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,5 Nm
Měření	Krouticí moment
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	17,5 mm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Norma	DIN EN ISO 6789
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O1
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Celková délka L	390 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	329 mm
Maximální utahovací moment	100 Nm
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne

Technický list

QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentové klíče

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/656220-100>